INFORMACE O PRODUKTU

# GALEA

5071YGH100P60-90x70

EAN 4031582353433



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●○○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●○○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●●○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Galea |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Elektrické vodivé | Ano |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 138 mm |
| Celková hmotnost | 0,48 kg |

## UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Polyamid |
| Tvar Vidlice | Uzavřeno |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Vyosení | 40 mm |
| Průměr otáčení | 205 mm |

## KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Polyprpylen elektricky vodivý |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž, elektricky vodivá |
| Ložisko | Ložisko |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 100 mm |
| Šířka Běhoun | 30 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A |

## MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 90 mm |
| Šířka plotny | 70 mm |
| Délka otvoru plotny (minimální) | 60 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 70 mm |
| Šířka otvoru plotny (minimální) | 50 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 55 mm |
| Průměr otvoru plotny | 8 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA

5071YGH100P60-90x70

EAN 4031582353433

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH