

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-34XS S30

EAN 4031582359947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea clinic
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	подобен EN12531 - Болнични лебедни колела
Товароносимост при 3 км/ч	150 kg
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Да
Статичен Товароносимост	300 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	155 mm
Обща ширина	71 mm
Общо тегло	1.06 kg
Сертифициране	Тествано и наблюдавано от TÜV Süd

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Изместване	47.5 mm
Радиус на завъртане	122.5 mm
Интерференция при завъртане	254 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер , Неръждаемост
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
Диаметър на Болт	32 mm
Дължина на Болт	42 mm
Намек	Перещите се легла трябва да бъдат Изолиран в зоната за поставяне от производителя на болничното легло.

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
InterzumIF
награда
за
Дизайн

LINEA CLINIC



5946UAC150R36-34XS S30

EAN 4031582359947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Design
Club



Награда
Interzum



product
design
award

IF
награда
за
Дизайн