

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---------------------------|-------|
| Производительность рулона | ○○○○○ |
| Шум движения | ○○○○○ |
| Исчезновение | ○○○○○ |
| Устойчивость к коррозии | ○○○○○ |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта | Footmaster |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 1000 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 1000 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 90 °C |
| Общая высота | 120 mm |
| Общая ширина | 100 mm |
| Общий вес | 1,8 kg |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|--------|
| Цвет | белый |
| Офсет (Смещение) | 52 mm |
| Радиус поворота | 89 mm |
| Поворотное соединение | 178 mm |
| Диаметр купола | 100 mm |

КОЛЕСО

| | |
|------------------|--|
| Подшипник | Роликовый (Игольчатый) подшипникдемпфированный |
| Цвет Колесо | черный |
| Диаметр | 75 mm |
| Ширина Протектор | 30,5 mm |
| Ширина тела | 30,5 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--|-------|
| Длина пластины | 95 mm |
| Ширина пластины | 95 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 70 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 70 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL

EAN 4031582413267

Номер заказа 00062072

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

