

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241

Номер заказа 00839858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, тяжелый
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	85 mm
Ширина Протектор	100 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	102 mm
Ширина тела	100 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D
Тип подшипника	6204ZV

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●○○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	900 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	720 kg
Грузоподъемность статическая	1800 kg
Диапазон температур (минимальный)	-40 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,573 kg

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL102

EAN 4031582334241

Номер заказа 00839858



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

