

## ALPHA STAINLESS

8478U00125P63 WT43

EAN 4031582419184



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●●● |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 产品名称       | Alpha stainless |
| 外壳类型       | 固定脚轮            |
| 标准         | EN12532 - 运输器械  |
| 4 公里/小时的载重 | 275 kg          |
| 静态载重       | 550 kg          |
| 温度范围 (最低)  | -40 ° C         |
| 最高温度范围     | 80 ° C          |
| 总高         | 161 mm          |
| 总重量        | 0.616 kg        |

## 轮子

|          |        |
|----------|--------|
| 轮体材料     | 聚酰胺    |
| 胎面材料     | 与轮子体相同 |
| 轴承       | 滑动轴承   |
| 轴        | 用螺母拧紧  |
| 侧盖       | 无螺纹护罩  |
| 直径       | 125 mm |
| 胎面宽度     | 40 mm  |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

## 支架

|      |         |
|------|---------|
| 材料   | 不锈钢, 重型 |
| 支架形状 | 宽       |

## 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 103 mm |
| 上板宽        | 85 mm  |
| 上板孔长度 (最小) | 77 mm  |
| 上板孔长度 (最大) | 80 mm  |
| 上板孔宽度 (最大) | 60 mm  |
| 上板孔直径      | 9 mm   |

# ALPHA STAINLESS

8478UOO125P63 WT43

EAN 4031582419184



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

