

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	○ ○ ○ ○ ○
Buka u pokretu	○ ○ ○ ○ ○
Ishrana	○ ○ ○ ○ ○
otpornost na rdju	○ ○ ○ ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Footmaster
Tip	Okretanje Tocak
Nosivost na 3 km/h	1500 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	1500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	90 °C
Sveukupna visina	132 mm
Ukupna širina	116 mm
Ukupna težina	3.2 kg

KUCISTE

Boja	Beli
ofset	69 mm
okretni radijus	117 mm
Otpor okretanju	234 mm
Prečnik kupole	116 mm

TOCAK

Nošenje	kotrljajuci lezaj, navlažen
Boja Tocak	Plavo
Prečnik	90 mm
Širina omotac	56 mm
Širina tela	56 mm

PRILAGOĐAVANJE

Dužina ploče	100 mm
Širina ploče	100 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	70 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	70 mm
Prečnik otvora ploče	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Broj porudžbine 00062084
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

