



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila                        |
| Тип корпус                         | Фиксиран Колело              |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 80 kg                        |
| Статичен Товароносимост            | 160 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 160 mm                       |
| Общо тегло                         | 0,593 kg                     |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата  | Плътна гума без маркировка        |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                            |
| Ширина на Резба       | 32 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 80 бряг A                         |

## ВИЛКА

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Материал     | Стоманен лист, среден |
| Форма Вилица | Обхват                |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 77 mm             |
| Ширина на плаката                         | 67 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 56 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 61,5 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 46,5 mm           |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 51,5 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката             | 8,5 mm            |

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

