

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475

Número de encomenda 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●●●

Ruído de movimento ●●○○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Zeta stainless
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	400 kg
Aço inoxidável	✓
Capacidade de carga estática	1000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-30 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	240 mm
Largura geral	96 mm
Peso geral	3,064 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento, aço inoxidável
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Branco natural
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

SUPOORTE

Material	Aço inoxidável, pesado
Em Forma de Garfo	Amplo, Reforçado
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Aço inoxidável
Offset	55 mm
Raio giratório	155 mm
Interferência giratória	310 mm
Diâmetro do dome	96 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	137 mm
Largura da placa	105 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	74 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	80 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	74 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	105 mm
Diâmetro do furo da placa	11 mm

ZETA STAINLESS

8670UAD200P63

EAN 4031582313475

Número de encomenda 00830097



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS



