


LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373059



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ●
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Linea low height
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	90 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	180 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	78 mm
Обща ширина	58 mm
Общо тегло	0.25 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	23 mm
Радиус на завъртане	78 mm
Интерференция при завъртане	156 mm
Диаметър на купол	30 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят Резба	Сива шистичка (RAL7015)
Цвят на Колело	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	15 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	15 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	8 mm

Deutscher
Дизайн
ClubНаграда
Interzumproduct
design
awardIF
награда
за
Дизайн

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015

EAN 4031582373059

Номер на поръчката 00770583

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Deutscher
Дизайн
Club



Награда
Interzum



product
design
award

IF
награда
за
Дизайн