

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495188

Numero d'ordine 00800111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ○○○○○

Rumore ○○○○○

Attrito ○○○○○

Resistenza alla corrosione ○○○○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Footmaster

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 630 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 90 °C

Altezza totale 215 mm

Larghezza complessiva 141 mm

Peso complessivo 15,19 kg

RUOTA

Cuscinetto Mozzo non lavorato

Diametro 150 mm

Larghezza battistrada 35 mm

Larghezza corpo 35 mm

SUPPORTO

Disassamento 35 mm

Raggio di piroettamento 115 mm

Ingombro di piroettamento 230 mm

Diametro cuffia superiore 128 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra 145 mm

Larghezza della piastra 145 mm

Lunghezza foro piastra (massima) 120 mm

Larghezza foro piastra (massima) 120 mm

Diametro del foro della piastra 11 mm

