

ZETA REVERSE

468STOP125P63

EAN 4031582398434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta reverse
Typ	Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	700 kg
Nosnost 6 km/h	560 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	164 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	2,87 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Poloměr otáčení	96 mm
Průměr otáčení	235 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA REVERSE

468STOP125P63

EAN 4031582398434

Objednací číslo 00860852
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

