INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# LINEA LOAD

## 5945UAP050L51-8 load 7001

EAN 4031582421613



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●● |
| Rumore | ●●●●○ |
| Attrito | ●●●●● |
| Resistenza alla corrosione | ●●●●○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Linea load |
| Tipo | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -10 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C |
| Altezza totale | 50,5 mm |
| Larghezza complessiva | 47,5 mm |
| Peso complessivo | 0,09 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Poilammide |
| Forma della forcella | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore | Grigio argento (RAL7001) |
| Raggio di piroettamento | 51 mm |
| Ingombro di piroettamento | 102 mm |
| Diametro cuffia superiore | 23 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poilammide |
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 50,5 mm |
| Larghezza battistrada | 13 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 8 mm |

Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio di Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA LOAD


5945UAP050L51-8 load 7001

EAN 4031582421613

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Disegni del prodotto



Club del progettista tedesco

Premio Interzum

Premio di Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH