ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# AGILA CARE

2474XSP100R36-32S30 D 4xM6

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Agila care |
| Тип | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму |
| Стандартний | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год | 100 kg |
| Електропровідність | Так |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Статичний Вантажопідйомність | 200 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 138 mm |
| Загальна ширина | 60 mm |
| Загальна вага | 0,88 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Широка |
| Поворотний вузол | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Офсет (Зсув) | 38 mm |
| Радіус повороту | 88 mm |
| Поворотне з’єднання | 176 mm |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Поліамід , електричний струмопровід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Захист різьби | З різьбовим поручителем |
| Діаметр | 100 mm |
| Протектор | 32 mm |
| Ширина тіла | 32 mm |
| Твердість Протектор (A) | 91 Прибережний A |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |
| Діаметр Болт | 32 mm |
| Довжина Болт | 51 mm |
| Положення різьби Болт | 7 mm |
| Кількість монтажних отворів Болт | 4 |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA CARE

2474XSP100R36-32S30 D 4xM6

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH