



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	锌压铸
	柔软
胎面材料	弹性轮胎，无痕，硫化
轴承	精密滚珠轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	35.5 mm
胎面硬度 (A)	75 岸 A

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	150 kg
静态载重	300 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	85 ° C
总重量	0.679 kg

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941
订单号 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

