

# LUMINA

AA25PJI050B10-11X20/8

EAN 4031582457797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit                  | Lumina                                  |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement       |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                                   |
| Statique Capacité de charge     | 80 kg                                   |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                  |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                   |
| Hauteur                         | 58 mm                                   |
| Largeur totale                  | 55 mm                                   |
| Poids global                    | 0,085 kg                                |

## ROUE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                    |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique       |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe                   | Rivelé                           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet               |
| Diamètre              | 50 mm                            |
| Largeur du Bandage    | 10 mm                            |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                       |

## CHAPE

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Matériau                | Polypropylène                     |
| Forme Chape             | Roue Double Chape de Roue, fermée |
| Pivot                   | Tige pivotante                    |
| Rayon d'encombrement    | 63 mm                             |
| Diamètre d'encombrement | 126 mm                            |

## RACCORD

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Type de raccord    | Tige avec anneau de préhension, avec col |
| Tige Diamètre Tige | 11 mm                                    |

# LUMINA

AA25PJI050B10-11X20/8

EAN 4031582457797



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

