

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids global | 0.3 kg |

CHAPE

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 24 mm |
| Rayon d'encombrement | 80 mm |
| Diamètre d'encombrement | 160 mm |
| Diamètre du dôme | 43 mm |

ROUE

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 25 mm |
| Largeur du corps | 25 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

RACCORD

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Type de raccord | Plaque carrée |
| Longueur de plaque | 60 mm |
| Largeur de plaque | 60 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 38 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 48 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 38 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 48 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 6.3 mm |

AGILA

2477PJO075P40

EAN 4031582050370

Numéro de commande 00003359
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

