

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	300 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	0.93 kg

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	아연 다이캐스트
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링, 스테인리스
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	32 mm
차축 홀 직경	8 mm
허브 길이	35.5 mm
트레드의 경도(A)	75 Shore A

