PRODUKTINFORMATION

LINEA

5940UAP125R05-32 9002

EAN 4031582348330



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Linea
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12531 - Hospitalssengehjul
Belastning ved 3 km/t	150 kg
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	450 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	130 mm
Samlet bredde	71 mm
Samlet vægt	0,9 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Præcisionskugleleje
Farve	Grå hvid (RAL9002)
Udladning	40 mm
Udfaldsradius	108 mm
Udfaldsdiameter	216 mm
Dome-diameter	45,5 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Grå hvid (RAL9002)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	15 mm
Fælgbredde	15 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Solid Stift, rund
Boltdiameter	32 mm
Boltlængde	45 mm
Bolt trådens position	7 mm
Bolt	2

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LINEA

5940UAP125R05-32 9002


EAN 4031582348330

Bestillingsnummer 00035168

Product Drawings

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.





Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH