

KAPPA

9680SFP200P63 CL67

EAN 4031582367010

Numéro de commande 00838215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●●

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Kappa
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	600 kg
Capacité de charge à 6 km/h	500 kg
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Hauteur	245 mm
Largeur totale	110 mm
Poids	6,506 kg

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier, forte charge
	souple
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Gris / non marquant
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	67 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Galbée, renforcée
Pivot	Double rangée de billes, renforcée ou inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	59 mm
Rayon d'encombrement	160 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
	✓
Diamètre du dôme	111 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

KAPPA

9680SFP200P63 CL67

EAN 4031582367010

Numéro de commande 00838215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

KAPPA

9680SFP200P63 CL67

EAN 4031582367010

Numéro de commande 00838215



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

