

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	○ ○ ○ ○ ○
Шум от движение	○ ○ ○ ○ ○
Привличане	○ ○ ○ ○ ○
Устойчив на корозия	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Footmaster
Тип	Въртящ се Колело
Товароносимост при 3 км/ч	550 kg
Товароносимост при 4 км/ч	550 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	550 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	90 °C
Обща височина	102 mm
Обща ширина	86 mm
Общо тегло	2 kg

ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	46 mm
Радиус на завъртане	77.5 mm
Интерференция при завъртане	155 mm
Диаметър на купол	86 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	63 mm
Ширина на Резба	30 mm
Ширина на тялото	30 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Дължина на плаката	90 mm
Ширина на плаката	90 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	70 mm
Диаметър на отвора на плаката	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-F-NYN

EAN 4031582413229

Номер на поръчката 00062069
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

