

ALPHA STAINLESS

8470UFC200P63

EAN 4031582422450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	400 kg
Statisch draagvermogen	800 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	240 mm
Totaal gewicht	2,659 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	46 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	64 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	55 mm
Zwenk radius	155 mm
Draaicirkel	310 mm
Roestvrij	✓

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFC200P63

EAN 4031582422450



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

