**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# AGILA

## 2477PIO100R07-Ø24-27

EAN 4031582372199



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●○○ |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Agila |
| Тип | Поворотное Колесная опора с Общий тормоз |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 60 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 120 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C |
| Общая высота | 138 mm |

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Цвет | Пассивированный голубым |
| Офсет (Смещение) | 43,5 mm |
| Радиус поворота | 131 mm |
| Поворотное соединение | 262 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Литая резина, без следов |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

### ФИТИНГ

| | |
|---|---|
| Тип фитинга | Синтетический расширитель, круглый |
| Распорный фитинг (минимум) | 24 mm |
| Распорный фитинг (максимум) | 27 mm |
| Подсказка | Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2477PIO100R07-Ø24-27


EAN 4031582372199

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Product Drawings**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH