

# ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Bruit de mouvement ○○○○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette fixe
Capacité de charge à 3 km/h	300 kg
Capacité de charge à 4 km/h	300 kg
Capacité de charge à 6 km/h	200 kg
Statique Capacité de charge	600 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	200 mm
Poids global	1,992 kg

## ROUE

	souple
Roulement	Roulement à billes de précision, Étanche
Axe	Vissé avec écrou
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	160 mm
Largeur du Bandage	46 mm
Dureté du Bandage (A)	64 Shore A

## CHAPE

Matériau	Acier Inoxydable, lourd
Forme Chape	Galbé

## RACCORD

Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	115 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

# ALPHA

8499UFX160P67 Q1-11

EAN 4031582380774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

