


LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea light
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	75,5 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,2 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	23 mm
Zwenk radius	81 mm
Uitzwenking	162 mm
Diameter koepel	30 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
Kleur loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Asgatdiameter	0 mm
Naaflengte	0 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	10 mm

Duitse
OntwerpersClubInterzum
Awardproduct
design
awardIF Design
Award

LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 9002/3000/7015

EAN 4031582353389

Bestelnummer 00770570

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

