



ROUE


Corps de roue	Fonte
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	54 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Type de roulement	6006
Convient pour/à	linde

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	660 kg
Capacité de charge à 6 km/h	550 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.71 kg




NOVATECH

FTP 125x50-Ø20 HL54

EAN 4031582382056

Numéro de commande 00833303



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.