# ULTRATECH PLUS

## FCP160x50-Ø20 plus

EAN 4031582445190



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Ultratech plus |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 800 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 640 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 1600 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 1,1 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Støbejern |
| Hjulbanemateriale | Ultratech polyurethan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 50 mm |
| Aksel Huldiameter | 20 mm |
| Navlængde | 60 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ULTRATECH PLUS

FCP160x50-Ø20 plus

EAN 4031582445190

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Produkttegninger**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ULTRATECH PLUS

FCP160x50-D20 plus

EAN 4031582445192




© Copyright 2026 TENTE International GmbH