

COMPACTA

1430PJ1032P60-38x32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Compacta
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
Об'єм вантажопідйомності 3 км/год	70 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	42,5 mm
Загальна ширина	26 mm
Загальна вага	0,05 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, підсвітка
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Одна м'ячна гонка
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	11 mm
Радіус повороту	27 mm
Поворотне з'єднання	54 mm
Діаметр ковпачка	26,5 mm
Діаметр різьби	0 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	32 mm
Протектор	15 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина
Довжина пластини	38 mm
Ширина тарілки	32 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	24 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	30 mm
Діаметр отвору планшета	4,2 mm
Довжина Стрижень	15 mm

COMPACTA

1430PJ1032P60-38x32

EAN 4031582415063



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

