

ALPHA

3478IEP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582306392

Número de pedido 00030864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto | Alpha |
| Tipo | Rueda fija |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 200 kg |
| Capacidad de carga estática | 400 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 85 °C |
| Altura total | 125 mm |
| Ancho total | 115 mm |
| Peso total | 0,989 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|--|
| Material del cuerpo | Aluminio |
| | blando |
| Material de la banda de rodadura | Neumático elástico, negro, vulcanizado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Metálico |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 100 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 40 mm |
| Anchura del cuerpo | 40 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 68 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Material | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Color | Pasivado azul |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 136 mm |
| Anchura de la placa | 117 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

ALPHA

3478IEP100P63 CL50 OH125

EAN 4031582306392

Número de pedido 00030864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

