

# GALEA

5071YGP100P30-10

EAN 4031582354201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

### 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

### 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Galea          |
| 外壳类型      | 带方向锁的旋转脚轮      |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 导电        | ✓              |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围（最低）  | -20 ° C        |
| 温度范围（最大）  | 60 ° C         |
| 总高        | 139 mm         |

### 轮子

|         |          |
|---------|----------|
| 轮体材料    | 聚丙烯，导电   |
| 胎面材料    | 热塑性橡胶，导电 |
| 轴承      | 精密滚珠轴承   |
| 侧盖      | 带螺纹防护装置  |
| 直径      | 100 mm   |
| 胎面宽度    | 30 mm    |
| 胎面硬度（A） | 87 岸 A   |

### 支架

|      |        |
|------|--------|
| 材料   | 聚酰胺    |
| 支架形状 | 已关闭    |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 偏移量  | 40 mm  |
| 转向干涉 | 205 mm |

### 固定件

|       |       |
|-------|-------|
| 固定件类型 | 螺栓孔   |
| 螺栓孔直径 | 10 mm |

## 技术图纸

