

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numéro de commande 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ○○○○○

Bruit de mouvement ○○○○○

Attrition ○○○○○

Résistance à la corrosion ○○○○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit Footmaster

Type Roulette pivotante

Capacité de charge à 3 km/h 100 kg

Plage de température (minimale) -10 °C

Plage de température (maximale) 90 °C

Hauteur 101 mm

Largeur totale 61 mm

Poids global 1,546 kg

ROUE

Roulement Moyeu non usiné

Diamètre 75 mm

Largeur du Bandage 30 mm

Largeur du corps 30 mm

CHAPE

Déport 30 mm

Rayon d'encombrement 68 mm

Diamètre d'encombrement 136 mm

Diamètre du dôme 58 mm

RACCORD

Longueur de plaque 95 mm

Largeur de plaque 64 mm

Longueur du trou de plaque (minimale) 78 mm

Longueur du trou de plaque (maximale) 45 mm

Largeur du trou de plaque (minimale) 78 mm

Largeur du trou de plaque (maximale) 72 mm

Diamètre du trou de la plaque 9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Numéro de commande 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

