

LINEA

5940UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582352979



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ●
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	130 kg
Statički Nosivost	260 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	148 mm
Ukupna širina	82 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

KUCISTE

Materijal	poliamid
oblik viljuskas	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
offset	40 mm
okretni radijus	109 mm
Otpor okretanju	218 mm
Prečnik kupole	52 mm
nerdjajuci	✓

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	77 mm
Širina ploče	67 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	56 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	61,5 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	46,5 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	51,5 mm
Prečnik otvora ploče	8,5 mm

LINEA

5940UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582352979

TEHNIČKI CRTEŽI

