

# STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Stylea            |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터            |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 80 kg             |
| 적재 용량 정적       | 160 kg            |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C             |
| 총높이            | 75 mm             |
| 전체 너비          | 54 mm             |

## 휠

|        |           |
|--------|-----------|
| 차체 재질  | 폴리아미드     |
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주입 |
| 베어링    | 정밀 볼 베어링  |
| 차축     | 리벳        |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함  |
| 직경     | 75 mm     |
| 트레드 폭  | 15 mm     |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 폴리아미드    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 스텝, 회전   |
| 오프셋     | 23 mm    |
| 회전 반경   | 65 mm    |
| 회전 간섭   | 130 mm   |
| 돔 직경    | 30 mm    |

## 피팅

|                |           |
|----------------|-----------|
| 피팅 유형          | 정사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 60 mm     |
| 플레이트 너비        | 60 mm     |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 48 mm     |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 48 mm     |

제품 정보

# STYLEA

5920UAP075P40 60X60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---

