

# ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Numéro de commande 00801257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Corps de roue            | Aluminium                             |
| Bandage                  | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement                | Roulement à billes de précision       |
| Couleur de la roue       | Noir profond (similaire au RAL9005)   |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                        |
| Diamètre                 | 250 mm                                |
| Largeur du bandage       | 50 mm                                 |
| Diamètre de l'alésage    | 25 mm                                 |
| Longueur de moyeu        | 60 mm                                 |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                                 |
| Dureté du bandage (A)    | 68 Shore A                            |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ○ ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ● |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Elastech                          |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 500 kg                            |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 400 kg                            |
| Capacité de charge statique     | 1000 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Poids                           | 2,341 kg                          |

# ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Numéro de commande 00801257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

