

ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Numéro de commande 00801257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Corps de roue | Aluminium |
| | souple |
| Bandage | Caoutchouc élastique, noir, vulcanisé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue | Noir profond (similaire au RAL9005) |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Longueur de moyeu | 60 mm |
| Largeur du corps de roue | 50 mm |
| Dureté du bandage (A) | 68 Shore A |

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ● ● ●

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Elastech |
| Type | Roue |
| Norme | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Capacité de charge statique | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Poids | 2,341 kg |

ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767

Numéro de commande 00801257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

