INFORMACIJE O PROIZVODU

# BASETECH

## POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

### TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje | kotrljajuci lezaj |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 100 mm |
| Širina omotac | 36 mm |
| dimenzija rupa osovina | 12 mm |
| duzina glavcine | 44.4 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D |

### PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●○○ |
| Ishrana | ●●●●● |
| otpornost na rdju | ●●●○○ |

### OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Basetech |
| Tip | Tocak |
| Standard | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h | 160 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | no |
| Statički Nosivost | 320 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Ukupna težina | 0.14 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# BASETECH

POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Crteži proizvoda




© Copyright 2026 TENTE International GmbH