

# NOVATECH

FTP 200X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674  
Bestelnummer 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Asgatdiameter	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	60 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1440 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1200 kg
Statisch Draagvermogen	2400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	5,347 kg

# NOVATECH

FTP 200X60-Ø25 HL60

EAN 4031582329674  
Bestelnummer 00803012



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

