

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Pneumatische band, lijnprofiel
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	400 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	74 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	55 Shore A

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech air
Behuizingstype	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	200 kg
Statisch draagvermogen	400 kg
Totaal gewicht	2,455 kg

PURETECH AIR

DPP400X100-Ø20 HL74 2PR

EAN 4031582317817



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

