INFORMACE O PRODUKTU

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	●●○○○
Hlučnost	●●●●●
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	540 kg
Nosnost 6 km/h	450 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	900 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	1,12 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Objednací číslo 00830558

Výkresy produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SFP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582322200

Objednací číslo 60830658



© Copyright 2026 TENTE International GmbH