

# ALPHA

3470PVO100P30-13

EAN 4031582304107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●○○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●○○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	75 kg
Capacidade de carga estática	150 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	128 mm
Peso geral	0,847 kg

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	35 mm
Dureza do Piso (A)	85 Shore A

## SUPORTE

Material	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplio
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	40 mm
Raio giratório	90 mm
Interferência giratória	180 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

# ALPHA

3470PVO100P30-13

EAN 4031582304107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

3470...100P30-13

