

# ZETA

4680IFP200P63

EAN 4031582365962  
Broj porudžbine 00829106

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ●
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Zeta
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	500 kg
Nosivost na 6 km/h	400 kg
Statički Nosivost	1000 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	240 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	3,978 kg

## TOCAK

Materijal za telo	Aluminijum
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglični lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Siva/ne-označavanje
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	200 mm
Širina omotac	50 mm
Širina tela	50 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	67 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	Čelični list, veoma težak
oblik viljuska	siroko, Ojacano
okretni lezaj	Dve trke za loptu, Ojacano ili nerđajući
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	155 mm
Otpor okretanju	310 mm
Prečnik kupole	96 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

## TEHNIČKI CRTEŽI

