

# ALPHA

8476UFC160P67

주문 번호 00064977



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |             |
|--------|-------------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ●   |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ●   |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Alpha             |
| 하우징 유형         | 중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터 |
| 표준             | EN12532 - 운송 장비   |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 300 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요               |
| 스테인리스          | 예                 |
| 정지 중 하중용량      | 600 kg            |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C             |
| 총높이            | 200 mm            |
| 전체 너비          | 99 mm             |
| 전체 체중          | 1.86 kg           |

## 하우징

|         |              |
|---------|--------------|
| 주택 자재   | 스테인리스 스틸, 헤비 |
| Fork 외형 | 다양한          |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회     |
| 색상      | 스테인리스 스틸     |
| 오프셋     | 55 mm        |
| 회전 반경   | 143.5 mm     |
| 회전 간섭   | 287 mm       |
| 돌 직경    | 96 mm        |

## 휠

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Tread hardness | 부드러운            |
| 차체 재질          | 폴리아미드           |
| 트레드 재질         | 탄성 타이어, 비표시, 가황 |
| 베어링            | 정밀 볼 베어링, 밀봉된   |
| 차축             | 너트로 고정          |
| 휠 색상           | 실버 그레이(RAL7001) |
| 스레드 가드         | 스레드가드 포함        |
| 직경             | 160 mm          |
| 트레드 폭          | 46 mm           |
| 차체 너비          | 46 mm           |
| 트레드의 경도(A)     | 64 Shore A      |

## 피팅

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 피팅 유형          | 중앙 잠금 장치 장착 플레이트 |
| 플레이트 길이        | 175 mm           |
| 플레이트 너비        | 112 mm           |
| 플레이트 홀 길이(최대)  | 77.5 mm          |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 105 mm           |
| 플레이트 구멍 직경     | 13 mm            |

## Product Drawings

