

LUMINA

AA25PJ050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	40 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	80 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	56 mm
Ancho total	55 mm
Peso total	0.07 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Doble Soporte de Aro, cerrado
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Color	Negro grafito (RAL9011)
Desplazamiento	20 mm
Radio de giro	62 mm
Interferencia de giro	124 mm
Diámetro del domo	0 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma termoplástica
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Color Banda de rodadura	Gris tráfico A (RAL7042)
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	10 mm
Diámetro del agujero del Eje	0 mm
Longitud del cubo	0 mm
Anchura del cuerpo	10 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	87 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero ciego para conexión B10
Diámetro del agujero del Perno	10 mm

LUMINA

AA25PJ1050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Número de pedido 00073762

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

