

# ALPHA STAINLESS

8477UFD200P63

EAN 4031582347067

Número de comanda 00035541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●●○

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	400 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	800 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	240 mm
Àmplia general	96 mm
Pes total	2,956 kg

## RODA

Material corporal	Poliamida
	suau
Material de la banda de rodadura	pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
El Bearing	Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	46 mm
Corporació ample	46 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	63 Shore A

## SUPORT

Material	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	167 mm
Sterferencia de giro	334 mm
Dome Dictel	96 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	75 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	105 mm
Placa de diàmetre	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8477UFD200P63

EAN 4031582347067  
Número de comanda 00035541



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

