

# KAPPA LOAD

9650TOP200P63 CL67

EAN 4031582314403

Numéro de commande 00801737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ● ●

Bruit de mouvement ● ● ○ ○ ○

Attrition ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Kappa load                       |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante               |
| Standard                        | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1200 kg                          |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1000 kg                          |
| Statique Capacité de charge     | 2000 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -30 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                            |
| Hauteur                         | 245 mm                           |
| Largeur totale                  | 110 mm                           |
| Poids global                    | 5,058 kg                         |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide, lourd                |
| Bandage               | Identique au corps de Roue      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Axe                   | Vissé avec écrou                |
| Couleur Roue          | Blanc naturel                   |
| Pare-fils             | Sans protège-filet              |
| Diamètre              | 200 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 50 mm                           |
| Largeur du corps      | 50 mm                           |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Matériau                | Fonte ou fer forgé, lourd                                |
| Forme Chape             | Galbé, Renforcé                                          |
| Pivot                   | Roulements rouleaux de butée à billes à rainure profonde |
| Couleur                 | Zingué bleu                                              |
| Déport                  | 59 mm                                                    |
| Rayon d'encombrement    | 160 mm                                                   |
| Diamètre d'encombrement | 320 mm                                                   |
| Diamètre du dôme        | 111 mm                                                   |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 135 mm               |
| Largeur de plaque                     | 110 mm               |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 75 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 80 mm                |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 75 mm                |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 105 mm               |
| Diamètre du trou de la plaque         | 11 mm                |

# KAPPA LOAD

9650TOP200P63 CL67

EAN 4031582314403

Numéro de commande 00801737



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

