

# KAPPA

9682IEP160P63 CL67

EAN 4031582315905  
Bestelnummer 00830626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ● |
| Verloop           | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Productnaam                  | Kappa  |
| Type                         | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting                                |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 350 kg   |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 280 kg   |
| Statisch Draagvermogen       | 700 kg   |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C   |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C  |
| Totale hoogte                | 205 mm   |
| Totale breedte               | 116 mm   |
| Totaal gewicht               | 4,377 kg   |

## WIEL

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Wielkern materiaal            | Aluminium                               |
|                               | zacht                                   |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, zwart, ge vulkaniseerd |
| Lager                         | Precisie kogellagers                    |
| As                            | Vastgeschroefd met moer                 |
| Kleur Wiel                    | Jet black (vergelijkbaar RAL9005)       |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes                      |
| Diameter                      | 160 mm                                  |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                                   |
| Breedte wielkern              | 50 mm                                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 68 Shore A                              |

## VORK

|                 |   |
|-----------------|---|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar              |
| Vork Vorm       | Breed, versterkt                                |
| Zwenklager      | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd                              |
| Offset          | 58 mm   |
| Zwenk radius    | 140 mm  |
| Uitzwenking     | 280 mm  |
|                 | ✓   |
| Diameter koepel | 111 mm  |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 135 mm             |
| Breedte plaat                      | 110 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal)  | 75 mm              |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 80 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

PRODUCTINFORMATIE

# KAPPA

9682IEP160P63 CL67

EAN 4031582315905  
Bestelnummer 00830626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# KAPPA

9682IEP160P63 CL67

EAN 4031582315905  
Bestelnummer 00830626



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

