PRODUCTINFORMATIE

# AGILA

## 2471DYK100P50

EAN 4031582343700



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●○○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Agila |
| Type | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 80 kg |
| Elektrisch geleidend | Ja |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 160 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 135 mm |
| Totaal gewicht | 1,07 kg |

### VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 43,5 mm |
| Zwenk radius | 131 mm |
| Uitzwenking | 262 mm |

### WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Staalplaat |
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend |
| Lager | Konuskogellager |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |

### BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 77 mm |
| Breedte plaat | 67 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 56 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 61,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 46,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 51,5 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 8,5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA


2471DYK100P50


EAN 4031582343700


BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen






© Copyright 2026 TENTE International GmbH