

## OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja     | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis    | ● ● ● ● ● |
| Nodilums             | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Omikron twin                            |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis                |
| Standarta                            | līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 3000 kg                                 |
| Kravnesība pie 6 km/h                | 2400 kg                                 |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                      |
| Nerūsējošais                         | Nē                                      |
| Statiskā kravnesība                  | 4500 kg                                 |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                   |
| Kopējais augstums                    | 325 mm                                  |
| Kopējais platums                     | 154 mm                                  |
| Kopējais svars                       | 21,11 kg                                |

## KRONŠTEINIS

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Mājokļa materiāls  | Čuguns vai dzelzs kalums, smags |
| Dakšas forma       | Dubultā riteņa kronšteins       |
| Krāsa              | Caurspīdīgs pārklājums          |
| Lubrication nipple | 1                               |
| Kupola diametrs    | 160 mm                          |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Čuguns                           |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 250 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Korpasa platums        | 50 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 200 mm             |
| Plāksnes platums                       | 160 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 120 mm             |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 160 mm             |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 120 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 15 mm              |

# OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Pasūtījuma numurs 00801478  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

