INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# LINEA

## 594CUAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582378399



La imagen puede diferir del producto original

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●● |
| Ruido de movimiento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●●○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Linea |
| Tipo | Rueda giratoria con bloqueo combinado |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 130 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 260 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 145 mm |
| Ancho total | 82 mm |
| Peso total | 1.17 kg |
| Certificación | Probado y supervisado por TÜV Süd |

### SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color | Gris y blanco (RAL9002) |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Radio de giro | 129 mm |
| Interferencia de giro | 258 mm |
| Diámetro del domo | 52 mm |

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 20 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |

### AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Sólida Espiga, redonda |
| Diámetro del Perno | 22 mm |
| Longitud del Perno | 40 mm |

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

IF Premio Diseño

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


## 594CUAP125R05-22 RAL9002

EAN 4031582378399

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Planos del producto



Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

IF Premio Diseño

© Copyright 2026 TENTE International GmbH