

MONO

A025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---|
| Назва продукту | Моно |
| Тип | Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 30 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 60 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 72 mm |
| Загальна вага | 0,78 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|--|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 50 mm |
| Протектор | 18 mm |
| Твердість Протектор (A) | 85 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------|
| Матеріал | Поліпропілен |
| Виля Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Офсет (Зсув) | 25 mm |
| Радіус повороту | 71,8 mm |
| Поворотне з'єднання | 143,6 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm |

MONO

A025PJI050L51-10 CHROME

EAN 4031582364606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

