

AGILA STAINLESS

7470PJO125P50

EAN 4031582349962
Número de comanda 00036329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila stainless
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Inoxidable	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	160 mm
Àmplia general	60 mm
Pes total	0,637 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Inoxidable, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	103,5 mm
Sterferencia de giro	207 mm
Dome Dictel	60 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	77 mm
Placa ampla	67 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	46,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	61,5 mm
Placa de diàmetre	8,5 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO125P50

EAN 4031582349962
Número de comanda 00036329



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

